

## Anslutningskablar

# ARCOFLEX H01N2-D 100 V



### Användning

Flexibel olje- och väderbeständig svetskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är höga, i torra och fuktiga utrymmen, inom- och utomhus.

### Standard

SS 424 02 35-6

### Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75  
samt IEC 60332-1  
och SS-EN 50265

### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.  
ledartemp: 85 °C  
Kabeln är flexibel ner till -25 °C.

### Godkännande

<HAR>, C€

### Miljödeklaration

ARCOFLEX H01N2-D

### Böjningsradie

5 x ytterdiameter

### Konstruktion

Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5  
Separator: Band  
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, svart

Ledararea mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
16	10	21,8	500	K6	0531505
25	11	30,6	500	K7	0531515
35	12	40,3	500	K7	0531525
50	14	55,2	500	K7	0531535
70	16	79,7	500	K9	0531545
95	18	99,6	500	K10	0531555
120	21	119,5	500	K11	0531565

Nominella värden om inget annat anges.