

## Kopplingskablar

# H05V-K (RK) 300/500 V



### Användning

Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

### Alternativ beteckning

RK

och SS-EN 50265

### Godkännande

< HAR >, C E

### Standard

SS 424 02 31-3

### Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.  
ledartemp: 70 °C. Lägsta  
kabeltemperatur vid  
förläggning -10 °C, under 0 °C  
skall försiktighet iakttas.

### Miljödeklaration

EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

### Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75  
samt IEC 60332-1

### Halogenfritt alternativ

RQ (H05Z1-K)

### Konstruktion

Ledare:

Extra mängtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5

Isolering:

PVC

Märkexempel:

DRAKA H05V-K 0,75 mm<sup>2</sup> <HAR>

Area mm <sup>2</sup>	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
0,5	Vit	2,2	0,9	100	Ring	0307012
0,5	Svart	2,2	0,9	100	Ring	0307022
0,5	Röd	2,2	0,9	100	Ring	0307032
0,5	Grå	2,2	0,9	100	Ring	0307042
0,5	Grön	2,2	0,9	100	Ring	0307052
0,5	Blå	2,2	0,9	100	Ring	0307072
0,5	Brun	2,2	0,9	100	Ring	0307082
0,5	G/G	2,2	0,9	100	Ring	0307092
0,5	Orange	2,2	0,9	100	Ring	0307002
0,5	Mörkblå	2,2	0,9	100	Ring	0307162
0,75	Vit	2,4	1,1	100	Ring	0307212
0,75	Svart	2,4	1,1	100	Ring	0307222
0,75	Röd	2,4	1,1	100	Ring	0307232
0,75	Grå	2,4	1,1	100	Ring	0307242
0,75	Gul	2,4	1,1	100	Ring	0307262
0,75	Blå	2,4	1,1	100	Ring	0307272
0,75	Brun	2,4	1,1	100	Ring	0307282
0,75	G/G	2,4	1,1	100	Ring	0307292
0,75	Orange	2,4	1,1	100	Ring	0307202
0,75	Violett	2,4	1,1	100	Ring	0307352
0,75	Ljusblå	2,4	1,1	100	Ring	0307372
0,75	Mörkblå	2,4	1,1	100	Ring	0307362
1,0	Svart	2,6	1,4	100	Ring	0307422

## H05V-K (RK) 300/500 V Forts

Area mm <sup>2</sup>	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand- längd m	Leve- rans- form	E-nr
1,0	Röd	2,6	1,4	100	Ring	0307432
1,0	Grå	2,6	1,4	100	Ring	0307442
1,0	Blå	2,6	1,4	100	Ring	0307472
1,0	Brun	2,6	1,4	100	Ring	0307482
1,0	G/G	2,6	1,4	100	Ring	0307492
1,0	Orange	2,6	1,4	100	Ring	0307402
1,0	Violett	2,6	1,4	100	Ring	0307552
1,0	Ljusblå	2,6	1,4	100	Ring	0307572
1,0	Mörkblå	2,6	1,4	100	Ring	0307562

Nominella värden om inget annat anges.