

Kopplingskablar

H07V-K (RK) 450/750 V



Användning

Flexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp.

Alternativ beteckning

RK

och SS-EN 50265

Godkännande

< HAR >, C E

Standard

SS 424 02 31-3

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 °C. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttagas.
Vid kortslutning (max 5 s): 150 °C

Miljödeklaration

EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1

Halogenfritt alternativ

RQ (H07Z1-K)

Konstruktion

Ledare:

Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5

Isolering:

PVC

Märkexempel:

DRAKA H07V-K 2,5 mm² <HAR>

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
1,5	Vit	2,9	1,9	100	Ring	0307612
1,5	Svart	2,9	1,9	100	Ring	0307622
1,5	Röd	2,9	1,9	100	Ring	0307632
1,5	Grå	2,9	1,9	100	Ring	0307642
1,5	Blå	2,9	1,9	100	Ring	0307672
1,5	Brun	2,9	1,9	100	Ring	0307682
1,5	G/G	2,9	1,9	100	Ring	0307692
1,5	Orange	2,9	1,9	100	Ring	0307602
1,5	Ljusblå	2,9	1,9	100	Ring	0307772
1,5	Mörkblå	2,9	1,9	100	Ring	0307762
2,5	Vit	3,7	3,0	100	Ring	0307812
2,5	Svart	3,7	3,0	100	Ring	0307822
2,5	Röd	3,7	3,0	100	Ring	0307832
2,5	Grå	3,7	3,0	100	Ring	0307842
2,5	Blå	3,7	3,0	100	Ring	0307872
2,5	Brun	3,7	3,0	100	Ring	0307882
2,5	G/G	3,7	3,0	100	Ring	0307892
2,5	Orange	3,7	3,0	100	Ring	0307802
2,5	Ljusblå	3,7	3,0	100	Ring	0307972
2,5	Mörkblå	3,7	3,0	100	Ring	0307962
4	Svart	4,2	4,5	100	Ring	0308022
4	Röd	4,2	4,5	100	Ring	0308032

H07V-K (RK) 450/750 V Forts

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
4	Grå	4,2	4,5	100	Ring	0308042
4	Blå	4,2	4,5	100	Ring	0308072
4	Brun	4,2	4,5	100	Ring	0308082
4	G/G	4,2	4,5	100	Ring	0308092
6	Vit	4,7	6,4	100	Ring	0308212
6	Svart	4,7	6,4	100	Ring	0308222
6	Röd	4,7	6,4	100	Ring	0308232
6	Grå	4,7	6,4	100	Ring	0308242
6	Blå	4,7	6,4	100	Ring	0308272
6	Brun	4,7	6,4	100	Ring	0308282
6	G/G	4,7	6,4	100	Ring	0308292
10	Vit	6,2	10,5	100	Ring	0308412
10	Svart	6,2	10,5	100	Ring	0308422
10	Röd	6,2	10,5	100	Ring	0308432
10	Grå	6,2	10,5	100	Ring	0308442
10	Blå	6,2	10,5	100	Ring	0308472
10	Brun	6,2	10,5	100	Ring	0308482
10	G/G	6,2	10,5	100	Ring	0308492
16	Vit	7,2	15,6	100	Ring	0308612
16	Svart	7,2	15,6	100	Ring	0308622
16	Grå	7,2	15,6	100	Ring	0308642
16	Blå	7,2	15,6	100	Ring	0308672
16	Brun	7,2	15,6	100	Ring	0308682
16	G/G	7,2	15,6	100	Ring	0308692
25	Svart	9,1	24,9	500	K6	0323025
25	Grå	9,1	25,0	500	K6	0323045
25	Blå	9,1	25,0	500	K6	0323075
25	Brun	9,1	24,9	500	K6	0323080
25	G/G	9,1	24,9	500	K6	0323095
35	Svart	10,2	33,8	500	K6	0323125
35	Blå	10,2	33,8	500	K6	0323175
35	G/G	10,2	33,9	500	K6	0323195
35	G/G	10,2	33,9	1000	K7	0323196
50	Svart	12	49,3	500	K7	0323225
50	Svart	12	49,3	1000	K8	0323226
50	G/G	12	49,3	500	K7	0323295
70	Svart	14	68,8	500	K7	0323320
70	G/G	14	68,6	500	K7	0323390
95	Svart	16	89,2	500	K8	0323420
95	G/G	16	89,1	500	K8	0323490
120	Svart	18	112,2	500	K7	0323520
120	G/G	18	112,4	500	K9	0323590
150	Svart	20	141,1	500	K9	0323620
150	G/G	20	141,1	1000	K9	0323690
185	Svart	22	173,1	500	K11	0323720
240	Svart	25	222,9	500	K11	0323820

Nominella värden om inget annat anges.