

## Installationskablar

# ProPac



### Användning

Kabel uppspölad på en bobin inuti en kartong. Speciellt lämpad för service-montörer och för butiksförsäljning.

### Fördelar

- Ren kabel till sista metern
- Metermärkt, mindre spill
- Kartongen är robust och enkel att stapla
- Miljöanpassat emballage

Typ/ mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Stand.- längd m	Nettovikt (approx.) kg/100 m	Partfärger	E-nr
FK (RAK)					
3G1,5	6,4	150	7,1	g/g, blå, brun	0405103
5G1,5	8,0	100	11,8	g/g, blå, brun, svart, grå	0405142
5G2,5	9,7	50	18,7	g/g, blå, brun, svart, grå	0405151
Tvinnad FQ					
3G1,5	6,4	150	6,7	g/g, blå, brun	0438108
5G1,5	8	100	11,1	g/g, blå, brun, svart, grå	0438132
EKK-LIGHT					
3G1,5	8,6	50	2,2	g/g, blå, brun	0410007
5G1,5	10,2	40	2,8	g/g, blå, brun, svart, grå	0410047
EKRK					
3G1,5	8,3	50	14,8	g/g, blå, brun	0408007
DRAKAFLEX H07RN-F					
3G1,5	9,8	50	15,2	g/g, blå, brun	0530627
5G1,5	11,5	50	21,4	g/g, blå, brun, svart, grå	0530827
5G2,5	13,5	40	30,8	g/g, blå, brun, svart, grå	0530837
H03VV-F (SKK)					
2x0,75	5,6	100	1,1	blå, brun	0500027
H03VVH2-F (SKX)					
2x0,75	3,2x5,2	100	1,1	blå, brun	0500017

## ProPac Forts

Typ/ mm <sup>2</sup>	Ytterdiam. (approx.) mm	Stand.- längd m	Nettovikt (approx.) kg/100 m	Partfärger	E-nr
<b>H05VV-F (RKK)</b>					
3G0,75	7,6	100	1,1	g/g, blå, brun	0500207
3G1	8,0	100	9,5	g/g, blå, brun	0500233
3G1,5	8,3	50	1,1	g/g, blå, brun	0500257
<b>H05Z1Z1-F (RQQ)</b>					
3G1,5	8,4	100	1,1	g/g, blå, brun	0515147
<b>TP90</b>					
2x1,5	4,6x7,6	100	6,9	blå, brun	0500822
2x2,5	5,5x9,0	100	9,5	blå, brun	0500832
<b>H07V-K (RK)</b>					
4	4,2	150	5,2	svart	0308127
4	4,2	150	5,2	grå	0308147
4	4,2	150	5,2	blå	0308177
4	4,2	150	5,2	brun	0308187
4	4,2	150	5,2	g/g	0308197
6	4,7	150	7,1	svart	0308227
6	4,7	150	7,1	grå	0308247
6	4,7	150	7,1	blå	0308277
6	4,7	150	7,1	brun	0308287
6	4,7	150	7,1	g/g	0308297
10	6,2	50	12,7	svart	0308427
10	6,2	50	12,7	grå	0308447
10	6,2	50	12,7	blå	0308477
10	6,2	50	12,7	brun	0308487
10	6,2	50	12,7	g/g	0308497
16	7,2	50	17,8	svart	0308627
16	7,2	50	17,8	grå	0308647
16	7,2	50	17,8	blå	0308677
16	7,2	50	17,8	brun	0308687
16	7,2	50	17,8	g/g	0308697
<b>ELQXB</b>					
1x4x0,5 mm	3,4	250	1,6	vit	4800314
2x2x0,5 mm	4,2	200	2,6	vit	4800303
4x2x0,5 mm	5,4	100	3,1	vit	4800327
<b>ELQYB</b>					
2x0,98 mm	5,6	150	3,2	röd	4801733

Nominella värden om inget annat anges.