

Kopplingskablar

RQ 300/500V



Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

Alternativ beteckning

H05Z1-K

Standard

SS 424 02 31-15

HD 21.15

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75

samt IEC 60332-1

och SS-EN 50265

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.

ledartemp: 70 °C. Lägsta

kabeltemperatur vid

förläggning -20 °C, under 0 °C
skall försiktighet iakttas.

Godkännande

<HAR> CE

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ

RK / H05V-K

Konstruktion

Ledare:

Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5

Isolering:

Halogenfri polymer

Märkexempel:

DRAKA H05Z1-K 0,75 mm² LSZH <HAR>

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
0,75	Vit	2,4	1,1	100	Ring	0348102
0,75	Svart	2,4	1,1	100	Ring	0348112
0,75	Röd	2,4	1,1	100	Ring	0348122
0,75	Grå	2,4	1,1	100	Ring	0348132
0,75	Blå	2,4	1,1	100	Ring	0348142
0,75	Brun	2,4	1,1	100	Ring	0348152
0,75	G/G	2,4	1,1	100	Ring	0348162
0,75	Orange	2,4	1,1	100	Ring	0348172
0,75	Mörkblå	2,4	1,1	100	Ring	0348182
1,0	Vit	2,6	1,3	100	Ring	0348202
1,0	Svart	2,6	1,3	100	Ring	0348212
1,0	Röd	2,6	1,3	100	Ring	0348222
1,0	Grå	2,6	1,3	100	Ring	0348232
1,0	Blå	2,6	1,3	100	Ring	0348242
1,0	Brun	2,6	1,3	100	Ring	0348252
1,0	G/G	2,6	1,3	100	Ring	0348262
1,0	Orange	2,6	1,3	100	Ring	0348272
1,0	Mörkblå	2,6	1,3	100	Ring	0348282

Nominella värden om inget annat anges.