

Kopplingskablar

RQ 450/750V



Användning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

Alternativ beteckning

H07Z1-K

Standard

SS 424 02 31-15

HD 21.15

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75

samt IEC 60332-1

och SS-EN 50265

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.

ledartemp: 70 °C. Lägsta

kabeltemperatur vid

förläggning -20 °C, under 0 °C

skall försiktighet iakttagas.

Godkännande

<HAR> C€

300-400 mm² C€

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ

RK / H07V-K

Konstruktion

Ledare:

Extra mängtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5

Isolering:

Halogenfri polymer

Märkexempel:

DRAKA H07Z1-K 2,5 mm² LSZH <HAR>

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
1,5	Vit	2,9	1,9	100	Ring	0348302
1,5	Svart	2,9	1,9	100	Ring	0348312
1,5	Röd	2,9	1,9	100	Ring	0348322
1,5	Grå	2,9	1,9	100	Ring	0348332
1,5	Blå	2,9	1,9	100	Ring	0348342
1,5	Brun	2,9	1,9	100	Ring	0348352
1,5	G/G	2,9	1,9	100	Ring	0348362
1,5	Orange	2,9	1,9	100	Ring	0348372
1,5	Ljusblå	2,9	1,9	100	Ring	0348382
1,5	Mörkblå	2,9	1,9	100	Ring	0348392
2,5	Svart	3,7	2,9	100	Ring	0348412
2,5	Grå	3,7	2,9	100	Ring	0348422
2,5	Blå	3,7	2,9	100	Ring	0348432
2,5	Brun	3,7	2,9	100	Ring	0348442
2,5	G/G	3,7	2,9	100	Ring	0348452
4	Svart	4,2	4,5	100	Ring	0348502
4	Grå	4,2	4,5	100	Ring	0348512
4	Blå	4,2	4,5	100	Ring	0348522
4	Brun	4,2	4,5	100	Ring	0348532
4	G/G	4,2	4,5	100	Ring	0348542
6	Svart	4,7	6,1	100	Ring	0348602

RQ 450/750V Forts

Area mm ²	Färg	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
6	Grå	4,7	6,1	100	Ring	0348612
6	Blå	4,7	6,1	100	Ring	0348622
6	Brun	4,7	6,1	100	Ring	0348632
6	G/G	4,7	6,1	100	Ring	0348642
10	Svart	6,2	10,4	100	Ring	0348702
10	Grå	6,2	10,4	100	Ring	0348712
10	Blå	6,2	10,4	100	Ring	0348722
10	Brun	6,2	10,4	100	Ring	0348732
10	G/G	6,2	10,4	100	Ring	0348742
16	Svart	7,2	15,0	100	Ring	0348802
16	Svart	7,2	15,0	500	S4,5	0348805
16	Grå	7,2	15,5	100	Ring	0348812
16	Grå	7,2	15,5	500	S4,5	0348815
16	Blå	7,2	15,5	100	Ring	0348822
16	Blå	7,2	15,5	500	S4,5	0348825
16	Brun	7,2	15,5	100	Ring	0348832
16	Brun	7,2	15,5	500	S4,5	0348835
16	G/G	7,2	15,5	100	Ring	0348842
16	G/G	7,2	15,5	500	S4,5	0348845
25	Svart	9,1	23,9	500	K6	0365025
25	Blå	9,1	23,9	500	K6	0365075
25	G/G	9,1	23,9	500	K6	0365095
35	Svart	10,2	32,7	500	K6	0365125
35	Blå	10,2	32,7	500	K6	0365175
35	G/G	10,2	32,7	500	K6	0365195
50	Svart	12	47,6	500	K7	0365225
50	G/G	12	47,7	500	K7	0365295
70	G/G	14	66,4	500	K7	0365395
95	Svart	16	86,1	500	K8	0365425
95	G/G	16	86,1	500	K8	0365495
120	Svart	18	109,0	500	K9	0365525
120	G/G	18	109,0	500	K9	0365595
150	Svart	20	137,1	500	K9	0365625
150	G/G	20	137,1	500	K9	0365695
185	Svart	22	168,1	500	K11	0365725
240	Svart	25	216,7	500	K12	0365825
240	Svart	25	216,7	250	K11	0365825
300	Svart	27	276,1	500	K12	0365925
400	Svart	34	360,9	500	K14	0366025

Nominella värden om inget annat anges.