



Draka

QLO-Pure – halogenfri och enkel att installera.

Som gjord för att smälta in.



A brand of the

Prysmian
Group

Som gjord för att smälta in.

Gamla trotjänare förtjänar respekt. Därför bestämde vi oss för att utveckla vår välkända EKRK och ge den ett nytt namn – QLO-Pure. Vår nya installationskabel är vit som snö och kryper nästan osynligt utmed vita väggar, även i vinklar och vrår. Den är dessutom halogenfri och uppfyller alla CPR-krav, precis som andra kablar i familjen Pure.

INSTALLATIONSKABEL

QLO-Pure 300/500 V

Användning

Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A5Z1-U

Godkännande

CE

Miljö

Miljödeklaration - QLO-Pure

Standard

SS 424 02 19 -2 – Konstruktionsstandard

CENELEC HD 604 – Halogenfria material

SS-EN 60754-1, -2 – Korrosiva gaser

SS-EN 61034-1, -2 – Röktäthet

SS-EN 50575 – Brandegenskaper*

*Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger.

Konstruktion

Kabelform: Rund

Ledare: Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1

Isolation: PEX

Fyllnad: Halogenfri polymer

Partmärkning:

3-led: grön/gul, blå, brun

4-led: grön/gul, blå, brun, svart

5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Skärm: Aluminium med vidhäftande PE

Yttermantel: Halogenfri polymer, vit

Märkexempel:

DRAKA QLO-PURE 3G1,5 300/500 V D-s2d2a2

Temperatur

Drift: Max. 70°C

Installation: -15°C, under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Egenskaper

CPR-klass: Dca-s2d2a2

Böjningsradie: 12 x D, 6 x D vid slutmontering.



QLO-Pure 300/500 V

Area ledare och skärm (mm ²)	Färg yttermantel	Ytterdiam. mm	Kabelvikt kg/km	Standard lev.längd m	Förpackning	E-nummer
3G1,5	Vit	7,8	106	50	Coil	0443051
3G1,5	Vit	7,8	106	250	S4	0443054
3G1,5	Vit	7,8	106	50	Buddy	0443059
4G1,5	Vit	8,7	133	50	Coil	0443061
5G1,5	Vit	9,3	133	50	Coil	0443071



Linking the future

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Faxa: 0380-55 40 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com

Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:

fornamn.efternamn@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

www.draka.se

www.prysmiangroup.com

www.afumex.se



A brand of the
Prysmian
Group