Draka

A brand of the Prysmian Group

Kraftkablar 1 kV

EKKJ 0,6/1 kV



Användning
Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum.

Alternativ beteckning
SE-N1VCV-U

Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 °C. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, Ⓢ-märkt
CE

Miljödeklaration
EKKJ, FKKJ

Halogenfritt alternativ
EXQJ

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Konstruktion

Ledare:	Solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:	PVC
Partmärkning:	1-led: svart 2-led: blå, brun 3-led: brun, svart, grå 4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:	Sprutad
Skärm:	Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:	PVC, svart
Märkexempel:	EKKJ 0,6/1 kV 3x4/4 F3 Ⓢ DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarantal x area mm²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
1x10/10	10,3	25,4	500	K06	0000045
2x2,5/2,5	12,8	23,2	500	K07	0000065
2x2,5/2,5	12,8	23,2	1000	K08	0000066
2x4/4	14,6	32,6	500	K07	0000075
2x6/6	15,5	39,9	500	K08	0000085
2x10/10	17,5	57,2	500	K09	0000095
3x2,5/2,5	13,3	26,2	500	K07	0000115
3x2,5/2,5	13,3	26,2	2000	K11	0000118
3x4/4	15,2	37,1	500	K08	0000125
3x6/6	16,2	46,1	500	K08	0000135
3x6/6	16,2	46,1	1500	K12	0000137
3x10/10	18,3	67,0	500	K09	0000145
3x10/10	18,3	67,0	1000	K12	0000146

Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

EKKJ 0,6/1 kV Forts

Ledarantal x area mm²	Ytterdiam. (approx.) mm	Vikt (approx.) kg/100 m	Stand.-längd m	Leve-rans-form	E-nr
4x2,5/2,5	14,2	30,2	500	K07	0000165
4x2,5/2,5	14,2	30,2	2000	K12	0000168
4x4/4	16,3	43,3	500	K08	0000175
4x6/6	18,4	58,7	500	K09	0000185
4x6/6	18,4	58,7	1000	K12	0000186
4x10/10	20,4	82,4	500	K11	0000195
4x10/10	20,4	82,4	1000	K12	0000196

Nominella värden om inget annat anges.

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige

Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.